

FICHA TÉCNICA



Assento Sanitário Multiflex - Soft Close

Função: Proporcionar acabamento em louças sanitárias.


Aplicações: Compatível com louça sanitárias:

- ✓ Celite nos modelos: Life - Fite;
- ✓ Deca nos modelos: Vogue Plus - Quadra - Aspen;
- ✓ Icasa nos modelos: Sabatina - Etna;
- ✓ Ideal Standart: no modelo: Paris;
- ✓ Roca no modelo: Nexø;
- ✓ Fiori no modelo: Flox;
- ✓ Santa Clara no modelo: Dona Beija.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	Compatível com bacias conforme ABNT NBR 15097-1 - Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PP.
Cores Disponíveis	Branco.



DIMENSÕES	
CÓD.	2650
A	65 mm
B	-125 +175 mm
C	55 mm
D	370 mm
E	460 mm
F	220 mm
G	260 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Assento Sanitário Soft Close Cipla possui um design sofisticado com o sistema de fechamento suave, com apenas um toque a tampa e a base descem suavemente eliminando a necessidade de segurar no momento do fechamento, diminuindo o contato das mãos com o assento. O sistema Soft Close Cipla funciona através de dois amortecedores que estão acoplados a base de fixação do Assento, um sistema exclusivo permite programar o tempo de fechamento da tampa e da base do assento, ajustando maior ou menor velocidade conforme o desejo do usuário. Possui um sistema de fixação através de parafusos com sistema de aperto inteligente, porca que desliza pelo parafuso exigindo aperto apenas ao final do curso, facilitando a limpeza que agiliza a colocação e retirada do assento sanitário.

3. IMPORTANTE

- ✓ Acompanha kit de parafusos para a união com a louça sanitária;
- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa, evitando o uso de água sanitárias, cloros etc....
- ✓ Verificar o tamanho adequado do assento com a louça sanitária;
- ✓ Se necessário fazer regulagem do tempo do sistema de fechamento.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
2650	03	7896050326503	1,346 Kg	1,665 Kg	0,02474 m ³
2630	10	7896050326305	0,019 Kg	0,024 Kg	0,00157 m ³